

1

2

3


4

5

REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
		新订图面		

超薄单头1571#30红黑线200mm



2.0mm 浸锡



参数:

1. 线数: 20~30
2. 适用线规: AWG30#
3. 温度范围: -25 °C~85 °C
4. 额定电压/电流: 30V/DC 0.5A
5. 接触电阻: $\leq 350\text{m}\Omega$
6. 绝缘电阻: $> 100\text{M}\Omega$
7. 耐压: 30V
8. 胶壳材质: PA66

线束	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C
2	1.25	2.72	5.72
3	2.50	3.97	6.97
4	3.75	5.22	8.22
5	5.00	6.47	9.47
6	6.25	7.72	10.72
7	7.50	8.97	11.97
8	8.75	10.22	13.22
9	10.00	11.47	14.47
10	11.25	12.72	15.72
11	12.50	13.97	16.97
12	13.75	15.22	18.22
20	23.75	25.22	28.22

 $B \pm 0.15$ 1.3 ± 0.1  $C \pm 0.25$ 6.2 ± 0.25 1.8 ± 0.15 1.25 ± 0.05  $A \pm 0.05$ 

深圳市韩下电子有限公司

品名 (ITEM NO)	HX 1.25WRS-4P DT 200mm 30AWG
料号 (PART NO)	
图号 (DWG NO)	

页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT): MM
版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
日期 (DATE)	2025.12.10	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
设计 (DESIGN)	黄彬	> XX ± 3
审核 (CHECKED)	张伟	> X ± 1
核准 (APPROVED)	罗小春	0. X ± 0.20
		0. XX ± 0.15