





REV.	ECN	DESCRIPTION	MDF'D	DATE
		新订图面		

参数:

- 1. 线数 : 20~30
- 2. 适用线规 : AWG30#
- 3. 温度范围 : -25 °C~85 °C
- 4. 额定电压/电流 : 30V/DC 0.5A
- 5. 接触电阻 : ≤350mΩ
- 6. 绝缘电阻 : > 100MΩ
- 7. 耐压 : 30V DC
- 8. 胶壳材质 : PA66

线束	尺寸 A	尺寸 B	尺寸 C
2	1.25	2.72	5.72
3	2.50	3.97	6.97
4	3.75	5.22	8.22
5	5.00	6.47	9.47
6	6.25	7.72	10.72
7	7.50	8.97	11.97
8	8.75	10.22	13.22
9	10.00	11.47	14.47
10	11.25	12.72	15.72
11	12.50	13.97	16.97
12	13.75	15.22	18.22
20	23.75	25.22	28.22

 韩下[®] 深圳市韩下电子有限公司	页码 (SHEET)	1	单位 (UNIT) : MM.
	版本 (REV)	A1	比例 (SCALE) 1:1
	日期 (DATE)	2025.12.10	
	设计 (DESIGN)	黄彬	未注公差 TOLERANCE UNSPECIFIED
品名 (ITEM NO)	HX 1.25WRS-3P ST 200mm 30AWG	审核 (CHECKED)	张伟
料号 (PART NO)		核准 (APPROVED)	罗小春
图号 (DWG NO)			