









F	手柄	1	LCP	/	黑色
E	弹簧	1	不锈钢丝	/	原色
D	盖板	1	不锈钢	/	原色
C	簧片	1	覆银铜	单边覆银	白色
B	嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色
A	底座	1	PA46	/	黑色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀层 Plating coating	颜色 colour

项目		标准
电气性能	额定电流 Rated Current:	0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	>100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength:	AC110V 50Hz/1 min
	操作力度 Operating force:	2-80±50gf 250±50gf
	机械寿命 Mechanical life:	10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	0.8±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range:	-10°C~+60°C

DIMENSION IN mm		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
.X±0.3	X.*± 5°	APR.	Alex	TITLE: 拨动开关	
.XX±0.2	.X*± 3°	CHK.	Jack	DWG NO. XY-TM-2024A-S	
.XXX±0.1	.XX*± 2	DRA.	Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING	
SIZE A4		SCALE 1:1		SHEET 1/1	REV. A

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd