

厦门市辛译精密电子有限公司

Xiamen Xinyi Precision Electronics Co., Ltd

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer:

贵司料号CUSTOMER P/N:

FFC排线0.5mm 12P 总长100mm 同向 金手指3mm 补强板4mm

敝司料号INTERIOR P/N:

XY05A-12P-100-3-4




贵公司承认印 Approval signatures

料号/Part No.	签章/Signatures

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

拟制/Drawn	Jenny
审核/Check	Guo
批准/Approved	Can



注意事项

1. 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

构造				
NO.	项目	规格		备注
1	绝缘薄膜	印字20706	43um	60V 105C
		空白膜	43um	
2	补强板	蓝色	225um	PET
3	导体 镀锡	厚度	0.035	±0.005
		宽度	0.3	±0.03
4	导体镀层	电镀	锡Sn	≥40u"
		电镀		

尺寸			
导体芯数量	N	12	
间距	P	0.5	±0.05
总间距	Pt	5.5	±0.08
总宽度	W	6.5	±0.08
边缘宽度	M	0.5	±0.08
总长度	L	100	±1.5
插接厚度	T1	0.3	±0.05
线身厚度	T2	0.12	±0.03
线口倾斜度	A	—	≤0.3
冲孔倾斜度	B	—	≤0.5
线口裸铜长度	S1/S2	3/3	±0.05
补强板长度	B1/B2	4/4	±1.5

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

1. 保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。
2. 储存环境：温度0°C~38°C；湿度20%~70%RH。

规格型号:	XY05A-12P-100-3-4		
客户料号:		客户型号:	
版本	变更内容	日期	
A/O	新制作	2022/09/05	

厦门市辛译精密电子有限公司			
Xiamen Xinyi Precision Electronics Co., Ltd			
名称:	FFC软排线	图号:	XYE025911
比例:	FIT	单位:	毫米(mm)
视觉:		页码:	第一页(共1页)
		绘图:	Jenny
		审核:	Guo
		核准:	Can