










A向与B向左右摆动到18度时不可进行下拔操作，
因底座始终为塑料，并不是铁块，如拔压力过大导致
底座破裂。


摆动方向说明A向与B向只
能左右摆动不可左右摆动时
进行下拔操作
C向操作时只能下拔

REV.	Q'TY	ECN. NO.	APR.	DATE



F	手柄	1	尼龙	/	黑色
E	弹簧	1	不锈钢丝	/	原色
D	盖板	1	不锈钢	/	原色
C	簧片	1	覆银铜	单边覆银	白色
B	嵌件	1	磷铜	整体镀银	银白色
A	底座	1	尼龙	/	黑色
NO.	零件名称 Part Name	Q'TY	材料 Material	镀涂 Plating coating	颜色 colour

项目	标准
电气性能	额定电流 Rated Current: 0.1A MAX
	额定电压 Rated voltage: DC 12V
	接触电阻 Contact resistance: <100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance: >100MΩ
机械性能	耐压强度 Compressive strength: AC110V 50Hz/1 min
	操作力 Operating force: 2-80±50gf 205±50gf
	机械寿命 Mechanical life: 10,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke: 1.0±0.2mm
环境性能	温度范围 Temperature Range: -10°C~+60°C



DIMENSION IN mm		TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED			
.X±0.3	X.*± 5°	APR.	Alex	TITLE: 拨动开关类	
.XX±0.2	.X.*± 3°	CHK.	Jack	DWG NO. XY-TM-301-S5	
.XXX±0.1	.XX.*± 2	DRA.	Can	PROJ. CUSTOMER DRAWING	
SIZE A4		SCALE 1:1		SHEET 1/1	REV. A

厦门市辛译精密电子有限公司
Xiamen XinYi Xyecn Electronics Co.,Ltd