




A	H (高度)
$\phi 3.50$	4.3~5
$\phi 3.45$	5.5
$\phi 3.35$	6
$\phi 3.20$	6.5
$\phi 3.10$	7
$\phi 3.00$	7.5
$\phi 3.00$	8~29

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能		未注尺寸公差（mm）		设 计	陈建明		
1	按 钮	PPA/21以上聚碳柄			1	额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.20	审 核	臧志杨		
2	盖 板	铁			1	接触电阻	≤100mΩ						
3	弹 片	高精铜	复 银		1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	标准化	吴建敏		
3	弹 片	不锈钢			1	耐 电 压	AC250V/min						
4	基 座	PPA			1	动 作 力	100/180/250g	.XXX	±0.01	批 准	吴 丹		
5	接线片	铜	镀 银		1								
												图面	A4
												单位	MM
												比例	
												重量	
												页码	1/1
												版次	A/0

产品名称: 轻触开关

产品规格: TS-6645DD6x6x*HT-250

浙江创都电子科技有限公司

