







1 2 3 4 5 6 7 8

RoHS
REACH

PCB线路板图



A	H (高度)
φ3.50	4.3~5
φ3.45	5.5
φ3.35	6
φ3.20	6.5
φ3.10	7
φ3.00	7.5
φ3.00	8~29



电路图

序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)	设计	陈建明			臧志杨	图面	A4	产品名称:	轻触开关	
						额定规格	DC12V/50mA											
1	按钮	PPA/21以上聚碳柄			1	接触电阻	≤100mΩ	.X	±0.20	审核	吴建敏		单位	MM	产品规格:	TS-6645DD6x6x*HT-250		
2	盖板	铁			1	绝缘电阻	≥100MΩ											
3	弹片	高精铜	复银		1	耐电压	AC250V/min	.XX	±0.10	标准化	吴丹		比例		页码	1/1	浙江创都电子科技有限公司	
3	弹片	不锈钢			1	动作力	100/180/250g											
4	基座	PPA			1			.XXX	±0.01	批准			重量		版次	A/0		
5	接线片	铜	镀银		1													

1 2 3 4 5 6 7 8

1

2

3

4





5

6

7

8

RoSH
REACH



序号	产品名称	材料规格	表面处理	颜色	数量	未注尺寸公差 (mm)	设计	陈建明	图面	产品名称: 6*6基座护套
1	基座护套				1	.X	±0.20	审核	臧志杨	单位
						.XX	±0.10	标准化	吴建敏	比例
						.XXX	±0.01	批准	吴丹	重量
										页码
										A/0
										产品规格: A43-5
										浙江创都电子科技有限公司

1

2

3

4

5

6

7

8