










RoHS
REACH



PCB线路板图



A	H (高度)
φ3.50	4.3~5
φ3.45	5.5
φ3.35	6
φ3.20	6.5
φ3.10	7
φ3.00	7.5
φ3.00	8~29



电路图

序号	产品名称	材料规格	表面处理 颜色	数量	性能	未注尺寸公差 (mm)		设计	陈建明		产品名称: 轻触开关	
1	按钮	PPA/21以上聚碳柄		1	额定规格	DC12V/50mA		设计	臧志杨		图面 A4	
2	盖板	铁		1	接触电阻	≤100mΩ	.X	±0.20	审核		单位 MM	
3	弹片	高精铜	复银	1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	标准化	吴建敏	比例	
3	弹片	不锈钢		1	耐电压	AC250V/min					重量	
4	基座	PPA		1	动作力	100/180/250g	.XXX	±0.01	批准	吴丹	页码 1/1	
5	接线片	铜	镀银	1							版次 A/0	
											浙江创都电子科技有限公司	