




RoHS
REACH

PCB线路板图

A	H（高度）
Ø3.50	4.3~5
Ø3.45	5.5
Ø3.35	6
Ø3.20	6.5
Ø3.10	7
Ø3.00	7.5
Ø3.00	8~29

电路图

序号	产品名称	材料规格	表面处理 颜色	数量	性能		未注尺寸公差（mm）		设计	陈建明	图面 单位 比例 重量 页码 版次	产品名称：轻触开关
1	按钮	PPA/21以上聚碳柄		1	额定规格	DC12V/50mA	.X	±0.20	审核	臧志杨		产品规格：TS-6645DD6x6x*-250
2	盖板	铁		1	接触电阻	≤100mΩ						
3	弹片	高精铜	复银	1	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX	±0.10	标准化	吴建敏		
4	弹片	不锈钢		1	耐电压	AC250V/min			批准	吴丹		
5	接线片	铜	镀银	1	动作力	100/180/250g	.XXX	±0.01				浙江创都电子科技有限公司