

备注 (NOTE):

1材质:

1. 1胶芯: LCP UL94 V-0
1. 2端子: C2680, T=0. 2mm; 镍底, 镀金
1. 3外壳: 不锈钢201-H 表面镀镍
2. 电气特性:
 2. 1. 接触区: 接触电阻40mΩ Max, 允许10mΩ变化量. 测试条件: 20mv, 100mA下测量.
 2. 2. 接触电流: 2A VBUS引脚; 1. 25A用于GND引脚; 其他引脚为0. 25A.
 2. 3. 额定电压: 5V.
 2. 4. 耐电电压: 100VAC.
 2. 5. 绝缘电阻: 至少100兆欧 .
3. 机械性能:
 3. 1. 插入力: 0. 5-2. 0Kg
 3. 2. 拔出力: 0. 6-2. 04Kg
 3. 3. 插拔次数: 5000次.
 3. 4. 工作环境: -20℃ to +85℃.
5. 耐焊接热: 端子浸入250±5℃的锡槽中;
历时3-5S±0. 5Sec, 沾锡面积95%以上
6. 外观: 部件可以承受以下焊接条件:
温度250℃, 时间8-10秒, 外观无损坏变形
7. 包装: 编带, 1000pcs一盘

USB TYPE C PIN ASSIGNMENTS

PIN NUMBER	SIGNAL NAME	PIN NUMBER	SIGNAL NAME
		B12	GND
		B9	VBUS
A5	CC1		
		B5	CC2
A9	VBUS		
A12	GND		

浙江创都电子科技有限公司

页码 (SHEET)

1

单位(UNIT): MM

版本 (REV)

A1

比例(SCALE) 1:1

日期 (DATE)

2024. 11. 30

设计 (DESIGN)

M

未注公差

审核 (CHECKED)	
--------------	--

X. X	± 0.20
X. XX	± 0.15

核准 (APPROVED)

--	--

$\lambda, \lambda\lambda\lambda$	± 0.10
X°	$\pm 5^\circ$
Y, Y°	$\pm 2^\circ$

晶名 (ITEM NO)

TYPE-C-6PBS-H2-6.85

料号 (PART NO)

6P-BS-6. 85

图号 (DWG NO)

A1

TOLERANCE UNSPECIFIED	
X. X	± 0.20
X. XX	± 0.15
X. XXX	± 0.10
X°	$\pm 5^\circ$
Y. Y°	$\pm 2^\circ$