





RoHS



Product No. : TS-083A-□□□

型号:

产品高度 (H) :

015=1.5mm

017=1.7mm

020=2.0mm

025=2.5mm

包装方式

-P=编带 (非编带, 不启用)

操作力度:

120=120gf±50gf

180=180gf±50gf

250=250gf±50gf

Ⓕ	Terminal		4	Phosphor Bronze	Silvering
Ⓓ	Reed		1	SUS	Silver covered
Ⓒ	Button		1	LCP	Black
Ⓑ	Cover		1	SUS	
Ⓐ	Base		1	PPA	Black
NO.	Name	Number	Qty	Materil	Remarks

ZHONGDI®
众迪

Zhongdi Electronic Technology Co., Ltd

design

date

name

TACT SWITCHS

Review

date

model

TS-083A-□□

Approved

date

Drawing number:

Proportion

1:1

unit

mm

gape number

A4

modify

Review

Approved

Tolerance not specified

Proportion

1:1

unit

mm

gape number

A4

项 目 Item	技术参数 Technical Parameter	标 准 Standard
电气性能 Electrical Properties	额定电流 Rated Current:	50mA
	额定电压 Rated voltage:	DC 12V
	接触电阻 Contact resistance:	≤100mΩ
	绝缘电阻 Insulation Resistance:	DC 250V 1 min ≥100MΩ
	耐压强度 Compressive strength:	AC 250V 50Hz/1 min
机械性能 Mechanical Properties	机械寿命 Mechanical life:	100,000 cycles Min
	操作行程 Operation Stroke:	0.20±0.10mm
环境性能 Environmental	工作温度 Operation temperature:	-25℃~ +75℃
	使用湿度 Use humidity:	≤85% RH
可靠性特性 Reliability Characteristics	回流焊 Reflow Soldering:	≤260℃ 时间 Time 3s
	波峰焊 Wave soldering:	
	手工焊 Manual welding:	≥260℃ 时间 Time 3s
应用领域 Application area	影音产品、电子玩具、数码产品、通讯产品、安防产品等。 Audiovisual products, electronic toys, digital products, communication products, security products, etc	



绝缘电阻测量仪




直流低电阻测试




耐电压测试



回流焊机



二次元测量



高精密寿命测试



盐雾测试



按键荷重曲线仪

ZHONGDI® 众迪										Zhongdi Electronic Technology Co., Ltd										
design			date			name			TACT SWITCHS											
Review			date			model			TS-083A-□□											
Approved			date			number:														
1:1		unit		mm		gape number		A4												