










RoHS
REACH



A	H (高度)
$\phi 3.50$	4.3~5
$\phi 3.45$	5.5
$\phi 3.35$	6
$\phi 3.20$	6.5
$\phi 3.10$	7
$\phi 3.00$	7.5
$\phi 3.00$	8~29



电路图

序号	产品名称	材料规格	表面处理 颜色	数量	性能		未注尺寸公差 (mm)		设计	陈建明		产品名称: 轻触开关	
1	按钮	PPA/21以上聚碳柄		1	额定规格	DC12V/50mA	.X	± 0.20	审核	臧志杨	图面	A4	产品规格: TS-6645DD6x6x*-250
2	盖板	铁		1	接触电阻	$\leq 100m\Omega$					单位	MM	
3	弹片	高精铜	复银	1	绝缘电阻	$\geq 100M\Omega$	.XX	± 0.10	标准化	吴建敏	比例		浙江创都电子科技有限公司
3	弹片	不锈钢		1	耐电压	AC250V/min					重量		
4	基座	PPA		1	动作力	100/180/250g	.XXX	± 0.01	批准	吴丹	页码	1/1	
5	接线片	铜	镀银	1							版次	A/0	