

BXCONN® 东莞市宝讯精密技术有限公司
Dongguan Baoxun Precision Technology Co., LTD

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客户名称 Customer:

贵司料号CUSTOMER P/N:

FFC排线0.5mm 04P 总长100mm 同向 金手指4mm 补强板8mm

敝司料号INTERIOR P/N:

FC0.5-04P-100-4-8-A


贵公司承认印 Approval signatures

料号/Part No.	签章/Signatures

Send us a copy of reference, thank you!

日期 Date:

拟制/Drawn	MAX
审核/Check	ELLA
批准/Approved	WILL



注意事项

- 形体图像仅供关系对照，一切以数据表规格为准。

构造			
NO.	项目	规格	备注
1	绝缘薄膜	印字20706	43um
		空白膜	43um
2	补强板	蓝色	225um
		厚度	0.035
3	导体 镀锡	宽度	0.3
		电镀	锡Sn
4	导体镀层	电镀	$\geq 40\mu$ "

尺寸			
导体芯数量	N	04	
间距	P	0.5	± 0.05
总间距	Pt	1.5	± 0.08
总宽度	W	2.5	± 0.08
边缘宽度	M	0.5	± 0.08
总长度	L	100	± 1.5
插接厚度	T1	0.3	± 0.05
线身厚度	T2	0.12	± 0.03
线口倾斜度	A	—	≤ 0.3
冲孔倾斜度	B	—	≤ 0.5
线口裸铜长度	S1/S2	4/4	± 0.05
补强板长度	B1/B2	8/8	± 1.5

辅助清单			
NO.	项目	规格	数量
1			
2			
3			

- 1.保质期：镀金为12个月；镀锡为6个月。
2.储存环境：温度0°C~38°C；湿度20%~70%RH。

规格型号：	FC0.5-04P-100-4-8-A		
客户料号：		客户型号：	
版本	变更内容	日期	
A/O	新制作	2023/07/11	名称： FFC软排线
			比例： FIT
			单位： 毫米(mm)
			视觉：
			页码： 第一页(共1页)
			核准： WILL

BXCONN® 东莞市宝讯精密技术有限公司