



RoHS	13.85	15.0	ø3.0
REACH	11.85	13.0	ø3.2
	8.35	9.5	ø3.2
	7.85	9.0	ø3.3
	7.35	8.5	ø3.3
	6.35	7.5	ø3.3
	5.35	6.5	ø3.3
	4.85	6.0	ø3.3
	3.85	5.0	ø3.5
	3.15	4.3	ø3.5
高度L (mm)	高度L (mm)	高度L (mm)	直径A (mm)

技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: 250g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
2	簧片	复合银	镀银	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审核	A4 单位 MM		产品型号: TC-06C-08-5H
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30				产品规格:
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化			
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80	批准			深圳市富港科技有限公司
角度	±1°			页码 1/1			
				版次 A/0			