





15.85	17.0	$\varnothing 3.0$
11.85	13.0	$\varnothing 3.2$
8.85	10.0	$\varnothing 3.2$
7.85	9.0	$\varnothing 3.3$
6.85	8.0	$\varnothing 3.3$
6.35	7.5	$\varnothing 3.3$
5.35	6.5	$\varnothing 3.3$
4.85	6.0	$\varnothing 3.3$
3.85	5.0	$\varnothing 3.5$
3.15	4.3	$\varnothing 3.5$
高度L(mm)	帽头H(mm)	直径A(mm)

技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leqslant 50\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geqslant 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐压: AC250V(50Hz) /min;
 6. 动作力: 250g \pm 50g;
 7. 使用寿命: 100000次;
 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)		1	
3	簧片	复合银	Ag/Ni 0.2um	1	
2	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
1	按钮	PPA(黑色)		1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关
0~3	±0.05	±0.10	±0.20			图面 单位	A4 MM
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30				产品型号: TC-06D-10-5H
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50			比例	产品规格:
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80			重量	
角度		±1°		批准		页码 版次	深圳市富港科技有限公司



PCB线路板安装图(±0.1)

$$\textcircled{1} \text{---} \textcircled{2}$$

```
graph LR; 3((3)) --- 4((4))
```

电路图

1