

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

RoHS  
REACH

A

B

C



D

E

F

G


H





①—○—○—②

③—○—④— $\bar{z}$

电路图



PCB线路板安装图(±0.1)



13.85	15.0	$\varnothing 3.0$
11.85	13.0	$\varnothing 3.0$
8.35	9.5	$\varnothing 3.1$
7.85	9.0	$\varnothing 3.2$
7.35	8.5	$\varnothing 3.2$
6.35	7.5	$\varnothing 3.3$
5.85	7.0	$\varnothing 3.3$
5.35	6.5	$\varnothing 3.3$
4.85	6.0	$\varnothing 3.3$
3.85	5.0	$\varnothing 3.5$
3.15	4.3	$\varnothing 3.5$
高度L(mm)		帽头H(mm)
直径A(mm)		直径A(mm)

#### 技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻:  $\leqslant 50\text{m}\Omega$ ;
4. 绝缘电阻:  $\geqslant 100\text{M}\Omega$ ;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: 250g ± 50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
6	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)		1	
3	簧片	不锈钢	镀银	1	
2	盖板	不锈钢		1	
1	按钮	PPA(黑色)		1	

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关	
0~3	$\pm 0.05$	$\pm 0.10$	$\pm 0.20$	审核			图面 A4	产品型号: TC-06D-05-5H
>3~6	$\pm 0.05$	$\pm 0.10$	$\pm 0.30$				单位 MM	
>6~30	$\pm 0.10$	$\pm 0.20$	$\pm 0.50$	标准化			比例	产品规格:
>30~120	$\pm 0.15$	$\pm 0.30$	$\pm 0.80$				重量	
角度		$\pm 1^\circ$		批准			页码 1/1	深圳市富港科技有限公司
							版次 A/0	

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8