




	RoHS				13.85	15.0	$\varnothing 3.0$
	REACH				11.85	13.0	$\varnothing 3.0$
A					9.85	11.0	$\varnothing 3.0$
B					7.85	9.0	$\varnothing 3.3$
C					7.35	8.5	$\varnothing 3.3$
					6.35	7.5	$\varnothing 3.3$
					5.35	6.5	$\varnothing 3.3$
					4.85	6.0	$\varnothing 3.3$
					3.85	5.0	$\varnothing 3.5$
					3.15	4.3	$\varnothing 3.5$
					高度L(mm)	帽头H(mm)	直径A(mm)



技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: 250g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	—	1	
3	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
2	簧片	复合银	Ni/Ag 0.3um	1	
1	按钮	PPA(黑色)	—	1	



未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关
0~3	± 0.05	± 0.10	± 0.20	审核		图面 A4 单位 MM	产品型号: TC-06C-03-5H
>3~6	± 0.05	± 0.10	± 0.30	标准化		比例	产品规格: 6*6-3#支架
>6~30	± 0.10	± 0.20	± 0.50	批准		重量	
>30~120	± 0.15	± 0.30	± 0.80			页码 1/1 版次 A/0	深圳市富港科技有限公司
角度	$\pm 1^\circ$						