






1 2 3 4 5 6 7 8

	RoHS					13.85	15.0	$\varnothing 3.0$
	REACH					11.85	13.0	$\varnothing 3.0$
A						8.35	9.5	$\varnothing 3.1$
B						7.85	9.0	$\varnothing 3.2$
C						7.35	8.5	$\varnothing 3.2$
D						6.35	7.5	$\varnothing 3.3$
E						5.35	6.5	$\varnothing 3.3$
F						4.85	6.0	$\varnothing 3.3$
G						3.85	5.0	$\varnothing 3.5$
H						3.15	4.3	$\varnothing 3.5$
						高度 L (mm)	帽头 H (mm)	直径 A (mm)



## 技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: 250g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)		1	
3	簧片	复合银	Ag/Ni 0.2um	1	
2	机架	冷轧钢带	铜锡	1	
1	按钮	PPA(黑色)		1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

①—○—○—②

③—○—④— $\bar{z}$ 

电路图

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关
0~3	$\pm 0.05$	$\pm 0.10$	$\pm 0.20$	审核		图面 A4 单位 MM	产品型号: TC-06D-08-6H
>3~6	$\pm 0.05$	$\pm 0.10$	$\pm 0.30$	标准化		比例	产品规格:
>6~30	$\pm 0.10$	$\pm 0.20$	$\pm 0.50$			重量	
>30~120	$\pm 0.15$	$\pm 0.30$	$\pm 0.80$	批准		页码 1/1 版次 A/0	深圳市富港科技有限公司
角度	$\pm 1^\circ$						

1 2 3 4 5 6 7 8