






①—○—○—②

电路图



PCB线路板安装图(±0.1)



13.85	15.0
11.85	13.0
8.35	9.5
7.85	9.0
7.35	8.5
6.35	7.5
5.35	6.5
4.85	6.0
3.85	5.0
3.15	4.3
高度L (mm)	帽头H (mm)

## 技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻:  $\leq 50\text{m}\Omega$ ;
4. 绝缘电阻:  $\geq 100\text{M}\Omega$ ;
5. 耐压: AC250V (50Hz) /min;
6. 动作力: 250g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

6	支架	PPA (黑色)		1	
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA (黑色)	—	1	
3	盖板	不锈钢	—	1	
2	簧片	复合银	镀银	1	
1	按钮	PPA (黑色)	—	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设计			产品名称:轻触开关
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审核		图面 A4	产品型号: TC-12E-01-5H
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30			单位 MM	
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化		比例	产品规格:
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80			重量	
角度	±1°			批准		页码 1/1	深圳市富港科技有限公司
						版次 A/0	