




PCB线路板安装图(±0.1)



技术参数:

1. 做用温度: -25~+85°C;
2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
3. 接触电阻: ≤50mΩ;
4. 绝缘电阻: ≥100MΩ;
5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
6. 动作力: 250g±50g;
7. 使用寿命: 100000次;
8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
2	簧片	复合银	镀银	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)

0~3 ±0.05 ±0.10 ±0.20

>3~6 ±0.05 ±0.10 ±0.30

>6~30 ±0.10 ±0.20 ±0.50

>30~120 ±0.15 ±0.30 ±0.80

角度 ±1°

设计

审核

标准化

批准

图面
比例
重量
页码
版次A4
MM

1/1

A/0

产品名称:轻触开关

产品型号: TC-06C-07-5H

产品规格:

深圳市富港科技有限公司