


13.85	15.0	Ø3.0
11.85	13.0	Ø3.2
8.35	9.5	Ø3.2
7.85	9.0	Ø3.3
7.35	8.5	Ø3.3
6.35	7.5	Ø3.3
5.35	6.5	Ø3.3
4.85	6.0	Ø3.3
3.35	4.5	Ø3.5
3.15	4.3	Ø3.5
高度L(mm)	帽头H(mm)	直径A(mm)

## 技术参数:

- 作用温度: -25~+85°C;
- 额定负载: DC 12V 50mA;
- 接触电阻: ≤50mΩ;
- 绝缘电阻: ≥100MΩ;
- 耐压: AC250V(50Hz)/min;
- 动作力: 250g±50g;
- 使用寿命: 100000次;
- 未注尺寸公差参照下面表格。



序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注
5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
2	簧片	复合银	镀银	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	

## 未注尺寸公差(mm)

0~3 ±0.05 ±0.10 ±0.20

&gt;3~6 ±0.05 ±0.10 ±0.30

&gt;6~30 ±0.10 ±0.20 ±0.50

&gt;30~120 ±0.15 ±0.30 ±0.80

角度 ±1°


设计

审核

标准化

批准

批 准



图面 A4

单位 MM

比例

重量

页码 1/1

版次 A/0

产品名称:轻触开关

产品型号: TC-06C-02-5H

产品规格:

深圳市富港科技有限公司