

13.85	15.0	ø3.0
11.85	13.0	ø3.2
8.35	9.5	ø3.2
7.85	9.0	ø3.3
7.35	8.5	ø3.3
6.35	7.5	ø3.3
5.35	6.5	ø3.3
4.85	6.0	ø3.3
3.85	5.0	ø3.5
3.15	4.3	ø3.5
高度L (mm)	帽头H (mm)	直径A (mm)

技术参数:

1. 做用温度: $-25\sim+85^{\circ}\text{C}$;
 2. 额定负荷: DC 12V 50mA;
 3. 接触电阻: $\leq 50\text{m}\Omega$;
 4. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$;
 5. 耐压: AC250V(50Hz)/min;
 6. 动作力: $160\text{g}\pm 50\text{g}$;
 7. 使用寿命: 100000次;
 8. 未注尺寸公差参照下面表格。

5	接触脚	黄铜	镀银	1	
4	基座	PPA(黑色)	——	1	
3	支架	冷轧钢带	铜锡	1	
2	簧片	复合银	镀银	1	
1	按钮	PPA(黑色)	——	1	
序号	零件名称	材料规格	表面处理	数量	备注

未注尺寸公差(mm)				设计				产品名称:轻触开关
0~3	±0.05	±0.10	±0.20	审核		图面	A4	产品型号: TC-06C-11-5H
>3~6	±0.05	±0.10	±0.30			单位	MM	
>6~30	±0.10	±0.20	±0.50	标准化		比例		产品规格:
>30~120	±0.15	±0.30	±0.80			重量		
角度		±1°		批准		页码	1/1	深圳市富港科技有限公司
						版次	A/0	

