



编号	修改原因	制图	审核	批准



- 材质 & 电镀
- 螺丝: M3.0, 钢, 镀镍
- 焊脚: 黄铜, 镀锡
- 塑件: PA66, UL94V-0
- 电气性能
- 参考标准 UL IEC
- 额定电压: 300V 250V
- 额定电流: 15A 24A
- 使用线径: 22-14AWG 2.5mm²
- 接触电阻: 20MΩ
- 绝缘电阻: 500MΩ/DC500V
- 耐电压: AC2000V/1min
- 机械性能
- 温度范围: -40°C~+105°C
- 扭矩: 5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43Lbin

编码原则：

WJ35S-A-8.25—P——

X	X	X
Customer Request		
客 户 需 求		

No. of Pole 极数		Color 颜色
1	Single pitch 单倍间距	1 Grey 灰色
2	Double pitch 双倍间距	2 Blue 蓝色
		3 Black 黑色
		4 Green 绿色
		5 Orange 橙色
		6 Red 红色
		7 Trans-parent 透明
		8 Yellow 黄色
		9 White 白色

尺寸公差: .X ±0.1 .XX ±0.05 .XXX ±0.01		角度公差: X. ±2° .X ±1.5° .XX ±1°		投影法				品名		美日式接线端子					
				单位		mm				间距8.25MM					
				纸张尺寸		A4		产品系列		WJ35S-A系列					
图纸类型		客户图纸		 		宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC CO.,LTD									
比例		1:1										图页		1\1	
图纸编号															