

1		2		3		4		5		6		7		8																	
linear dimension(Tolerances Standard GB/T 14486-2008)								—																							
A	variable range	to 6	over 6 to 10	over 10 to 30	over 30 to 60	over 60 to 100	over 100 to 160	to 10	over 10 to 100	over 100 to 100																					
	tolerance	±0. 20	±0. 30	±0. 50	±0. 70	±1. 00	±1. 30	±1. 60	0. 10	0. 30	0. 60																				
编码原则(Product Number Code): WJ2EDGKCM-5. 08-XXP-1Y-00A 产品型号(Series No.) 间距(Pitch) 极数(No. of Poles) 客户需求 (Customer Request) 塑体颜色(Housing Color) 1: 单倍间距 (Single Pitch) 2: 双倍间距 (Double Pitch) 1: 灰色 (Grey) 2: 蓝色 (Blue) 3: 黑色 (Black) 4: 绿色 (Green) 5: 橙色 (Orange) 6: 红色 (Red) 7: 透明 (Transparent) 8: 黄色 (Yellow) 9: 白色 (White) 第三视角 (THIRD ANGLE PROJECTION) 插拔式接线端子 PLUG-IN TERMINAL BLOCK <table><tr><td>图纸类型 (TYPE)</td><td>CUSTOMER DRAWING</td><td>型号 (NAME)</td><td>WJ2EDGKCM-5. 08-XXP-1Y-00A</td></tr><tr><td>单位 (UNITS)</td><td>mm</td><td>版本 (VERSION)</td><td>A</td></tr><tr><td>尺寸 (SIZE)</td><td>A4</td><td colspan="2" rowspan="3"> 宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC., LTD.</td></tr><tr><td>比例 (SCALE)</td><td>1: 1</td></tr><tr><td>图页 (SHEET)</td><td>1/ 1</td></tr></table>																图纸类型 (TYPE)	CUSTOMER DRAWING	型号 (NAME)	WJ2EDGKCM-5. 08-XXP-1Y-00A	单位 (UNITS)	mm	版本 (VERSION)	A	尺寸 (SIZE)	A4	宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC., LTD.		比例 (SCALE)	1: 1	图页 (SHEET)	1/ 1
图纸类型 (TYPE)	CUSTOMER DRAWING	型号 (NAME)	WJ2EDGKCM-5. 08-XXP-1Y-00A																												
单位 (UNITS)	mm	版本 (VERSION)	A																												
尺寸 (SIZE)	A4	宁波康奈克斯电气有限公司 NINGBO KANGNEX ELECTRIC., LTD.																													
比例 (SCALE)	1: 1																														
图页 (SHEET)	1/ 1																														
1		2		3		4		5		6		7		8																	