

•材质&电镀
螺丝：M3.0，钢，镀铬
焊脚：黄铜，镀锡
塑件：PA66，UL94V-0



•电气性能

参考标准	UL	IEC
额定电压：	300V	250V
额定电流：	15A	24A
使用线径：	22-14AWG	2.5mm ²
接触电阻：	20MΩ	
绝缘电阻：	500MΩ/DC500V	
耐电压：	AC2000V/1min	

•机械性能

温度范围：-40℃~+105℃

扭矩：5.10kgf-cm/0.5Nm/4.43lbin



编码原则：

WJ25S-B-7.62 —

--	--

P —

--	--

 —

--	--	--

No. of Pole
极数

1	Single pitch 单倍间距
2	Double pitch 双倍间距

Color 颜色

1	Grey	灰色
2	Blue	蓝色
3	Black	黑色
4	Green	绿色
5	Orange	橙色
6	Red	红色
7	Transparent	透明
8	Yellow	黄色
9	White	白色

Customer Request
客户需求

X	X	X
---	---	---

 **KANGNEX**  **宁波康奈克斯电气有限公司**
NINGBO KANGNEX ELECTRIC CO.,LTD