








RoHS

目錄
MAPX

设变内容
MODIFICATION

日期
DATE



电气特性:Electrical:

- 1. 额定电流: Current Rating
1.5A/contact terminal
- 2. 额定电压: Voltage Rating
30V DC
- 3. 接触阻抗: Contact Resistance
30 milliohms MAX
- 4. 耐电压: Dielectric Withstanding Voltage:
500 V AC AT Sea Level
- 5. 绝缘阻抗: Insulation Resistance:
1000MEGA ohms MIN

物理性能: Mechanical:

- 1. 插拔力: Connector Mate and Unmate Force
Mate force: 3.57kgf (MAX)
Unmate force: 0.7kgf (MIN)
- 2. 端子保持力: Terminal Retention
1.0kgf (MIN)
- 3. 寿命: 1500次

原材料: Material:

- 1. 塑胶: Housing: pbt /lcp
- 2. 端子: Contact: Copper Alloy C2680
- 3. 外壳: Shell: SPCC/c2680

电镀: Finish:

- 1. 端子 Contact: Au G/F u" Plated on contact area
Tin50u" Plated on solder area
Nickel 30u" Plated underplating over all.
- 2. 外壳 Shell: Nickel 50u" Min plating over all.
- 3. Temperature Range: -55° C to +85° C

产品图

PRODUCT CHART DWG

公差一览表

TOLERANCE UNLESS OTHERWISE

Pin NUMBER	SIGNAL NAME
1	VBUS
2	D-
3	D+
4/5	GND

X	±0.35	X'	±5'
.X	±0.30	.X"	±2"
.XX	±0.25	.XX"	±1"
.XXX	±0.10	.XXX"	±0.5"



深圳市精拓金电子有限公司
Shenzhen Jing Tuo Jin Electronics Co., Ltd.

单位 UNITS	MM	制图 DRAWING	Erick	产品料号 PRODUCT PART NO.	909-162A2021D10100
比例 SCALE	1:1	审核 CHKD	L S S	产品名称 PRODUCT NAME	AF10.0 短体5PIN 前两脚无边弹铜壳 LCP 黑胶 6.5DIP
日期 DATE	2021/03/10	核准 APPD	黄国荣	角法 VIEW	版本 VER
					A0