




REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2022.11.28
A/1	B尺寸加大0.2	2023.10.11
B/0	升B版	2024.8.10

技术参数:

- 1、所有材料符合ROHS2.0/REACH/HF要求。
- 2、额定电流: 3A, AC, DC;
- 3、额定电压: 350V, AC, DC;
- 4、温度范围: -25℃~+85℃;
- 5、接触电阻: ≤0.02Ω;
- 6、绝缘电阻: ≥1000MΩ;
- 7、耐压: 500V, AC/minute.

8、产品料号:

A15003 - n AB - 03 T1
孔位 —————
产品类型 —————
AB: 立贴针座
电镀
T1: 镀亮锡
胶芯材质
03: LCP 本色

Circuits	Dimensions(mm)		
	A	B	C
2	1.50	4.50	3.70
3	3.00	6.00	5.20
4	4.50	7.50	6.70
5	6.00	9.00	8.20
6	7.50	10.50	9.70
7	9.00	12.00	11.20
8	10.50	13.50	12.70
9	12.00	15.00	14.20
10	13.50	16.50	15.70
11	15.00	18.00	17.20
12	16.50	19.50	18.70
13	18.00	21.00	20.20
14	19.50	22.50	21.70

3	盖子 Cap	LCP(U94V-0)	1	本色
2	端子 Contact	黄铜 Brass	n*1	电镀(锡): 整个表面镀底镍30u"MIN, 再镀锡80u", MIN.
1	基座 Wafer	LCP(U94V-0)	1	本色
序号	名称	材料	数量	附注

GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY 罗荣程		浙江深海电子有限公司		
0.X		±0.25	X.°	±3°	CHK. BY 朱江浩			
0.XX		±0.12						
0.XXX		±0.05	X.X°	±0.5°	APRV. BY 姚婷		SHEET	PROD. NAME SH-MX1.5-NALT
UNIT	SIZE	SCALE			DRAWING NO.		1 OF 1	PART NO. A15003-NAB-03T1
MM	A4	1:1			H15009-00		TITLE	
								1.5mm pitch 180° WAFER-SMT TYPE