




REV.	DESCRIPTION	DATE
A/0	新版发行	2013.7.3
B/0	升 B 版	2024.8.14


- 技术参数:
- 1、所有材料符合ROHS2.0/REACH要求。
 - 2、额定电流: 3A, AC, DC;
 - 3、额定电压: 250V, AC, DC;
 - 4、温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$;
 - 5、接触电阻: $\leq 0.02 \Omega$;
 - 6、绝缘电阻: $\geq 1000 \text{M}\Omega$;
 - 7、耐压: 1000V, AC/minute.
 - 8、产品料号:

A25001 - n A - 01 T1

孔位 ———— 电镀
产品类型 ———— T1: 镀亮锡
A: 直插针座 ———— 胶芯材质
01: PA66 白色

Circuits	Dimensions (mm)		
	A	B	C
02	2.50	6.00	7.50
03	5.00	8.50	10.00
04	7.50	11.00	12.50
05	10.00	13.50	15.00
06	12.50	16.00	17.50
07	15.00	18.50	20.00
08	17.50	21.00	22.50
09	20.00	23.50	25.00
10	22.50	26.00	27.50
11	25.00	28.50	30.00
12	27.50	31.00	32.50
13	30.00	33.50	35.00
14	32.50	36.00	37.50
15	35.00	38.50	40.00
16	37.50	41.00	42.50

2	端子 Contact	黄铜 Brass	n x 1	电镀(锡): 整个表面镀层 30u"MIN, 再镀锡 80u"MIN.
1	基座 Wafer	PA66 (UL94V-0)	1	白色
序号	名 称	材 料	数 量	附 注



GENERAL TOLERANCES				DRAWN BY 罗荣程/2024.8.17	浙江深海电子有限公司			
0.X	±0.25	X.°	±3°	CHK. BY 朱江浩/2024.8.17				
0.XX	±0.12							
0.XXX	±0.05	X.X°	±0.5°	APRV. BY 姚 婷/2024.8.17				
UNIT	SIZE	SCALE		DRAWING NO.	SHEET	PROD. NAME		
MM	A4	1:1		H25003-00	1 OF 1	PART NO.		
					TITLE			
					2.5mm pitch 180° WAFER-DIP TYPE			