




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN




SECTION A-A



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
 3. 额定电压: 125V, AC/DC。
 4. 额定电流: 2.0A AC
- DC(AWG#24, 0.14mm MAX)
5. 接触电阻: $\leq 40\text{m}\Omega$ 。
 6. 绝缘电阻: $\geq 1000\text{M}\Omega$ 。
 7. 耐电压: 500V AC/Minute





序号 (NO.)	品名 (Name)	材质 (Material)
1	MX2.0 Pitch B型 立式WTB胶芯	PA10T UL94 V-0, 颜色:本色
2	MX2.0 Pitch B型 立式WTB端子	铜合金/表面镀锡
3	MX2.0 Pitch B型 立式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
JXT-MX2.0-2PLT	2	10.90	4.80	2.00
JXT-MX2.0-3PLT	3	12.60	6.80	4.00
JXT-MX2.0-4PLT	4	14.60	8.80	6.00
JXT-MX2.0-5PLT	5	16.60	10.80	8.00
JXT-MX2.0-6PLT	6	18.60	12.80	10.00
JXT-MX2.0-7PLT	7	20.60	14.80	12.00
JXT-MX2.0-8PLT	8	22.60	16.80	14.00
JXT-MX2.0-9PLT	9	24.60	18.80	16.00
JXT-MX2.0-10PLT	10	26.60	20.80	18.00
JXT-MX2.0-11PLT	11	28.60	22.80	20.00
JXT-MX2.0-12PLT	12	30.60	24.80	22.00
JXT-MX2.0-13PLT	13	32.60	26.80	24.00
JXT-MX2.0-14PLT	14	34.60	28.80	26.00
JXT-MX2.0-15PLT	15	36.60	30.80	28.00

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
X.X: ±0.35	X.X': ±3°	PART NO. JXT-MX2.0-NPLT	TITLE: MX2.0 Pitch B型 立式 WTB		
X.XX: ±0.25	X.XX': ±2°				
X.XXX: ±0.15					
UNITS	mm	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG		
MATERILA	— — —	CHED: Olivia		SCALE	SHEET
FINISH	— — —	APPD: Ava		N:A	1/2

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN



TOLERANCE		 深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
X.X:±0.35	X.X':±3"	PART NO. JXT-MX2.0-NPLT	TITLE: MX2.0 Pitch B型 立式 WTB	
X.XX:±0.25	X.XX':±2"		MANUFACTURE DWG	
X.XXX:±0.15		UNITS mm	DESIGN: Ethan	
MATERILA ---		CHED: Olvia		
FINISH ---		APPD: Ava		
				SCALE N:A
				SHEET 2/2