

4	FPC 0.5mm间距—焊片	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡	2 PCS	
3	FPC 0.5mm间距—接触(焊片)	LCP/PPS	黑色	1 PCS	
2	FPC 0.5mm间距主排—PIN	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡/全金	N PCS	
1	FPC 0.5mm间距焊片—底座	LCP/PA46/PPS	本色	1 PCS	
序号	品名	材料规格	电镀方式/颜色	使用数量	备注

NOTES:

额定电流 Current rating: 0.5A






额定电压 Voltage rating: 50V

耐电压 Withstand voltage: 500V AC/minute

接触电阻 Contact resistance :≤40mΩ

绝缘电阻 Insulation resistance: 100MΩ MIN


工作温度 Working temperature: -25℃ ~ +85℃









Part No	Pin	A	B	C
XY-FPC-0.5-LT-4P	4	1.50	7.70	2.56
XY-FPC-0.5-LT-5P	5	2.00	8.20	3.06
XY-FPC-0.5-LT-6P	6	2.50	8.70	3.56
XY-FPC-0.5-LT-7P	7	3.00	9.20	4.06
XY-FPC-0.5-LT-8P	8	3.50	9.70	4.56
XY-FPC-0.5-LT-9P	9	4.00	10.20	5.06
XY-FPC-0.5-LT-10P	10	4.50	10.70	5.56
XY-FPC-0.5-LT-11P	11	5.00	11.20	6.06
XY-FPC-0.5-LT-12P	12	5.50	11.70	6.56
XY-FPC-0.5-LT-13P	13	6.00	12.20	7.06
XY-FPC-0.5-LT-14P	14	6.50	12.70	7.56
XY-FPC-0.5-LT-15P	15	7.00	13.20	8.06
XY-FPC-0.5-LT-16P	16	7.50	13.70	8.56
XY-FPC-0.5-LT-17P	17	8.00	14.20	9.06
XY-FPC-0.5-LT-18P	18	8.50	14.70	9.56
XY-FPC-0.5-LT-19P	19	9.00	15.20	10.06
XY-FPC-0.5-LT-20P	20	9.50	15.70	10.56
XY-FPC-0.5-LT-21P	21	10.00	16.20	11.06
XY-FPC-0.5-LT-22P	22	10.50	16.70	11.56
XY-FPC-0.5-LT-23P	23	11.00	17.20	12.06
XY-FPC-0.5-LT-24P	24	11.50	17.70	12.56
XY-FPC-0.5-LT-25P	25	12.00	18.20	13.06
XY-FPC-0.5-LT-26P	26	12.50	18.70	13.56
XY-FPC-0.5-LT-27P	27	13.00	19.20	14.06
XY-FPC-0.5-LT-28P	28	13.50	19.70	14.56
XY-FPC-0.5-LT-29P	29	14.00	20.20	15.06
XY-FPC-0.5-LT-30P	30	14.50	20.70	15.56
XY-FPC-0.5-LT-31P	31	15.00	21.20	16.06
XY-FPC-0.5-LT-32P	32	15.50	21.70	16.56
XY-FPC-0.5-LT-33P	33	16.00	22.20	17.06
XY-FPC-0.5-LT-34P	34	16.50	22.70	17.56
XY-FPC-0.5-LT-35P	35	17.00	23.20	18.06

DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyconn Electronics Co.,Ltd			
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED					
.X±0.38	X.*± 5°	APR.	Alex	TITLE: FPC 0.5mm间距主排焊片接触连接器(焊片)	
.XX±0.2	.X.*± 3°	CHK.	Jack	DWG NO. XY-FPC-0.5-LT-NP	
.XXX±0.05	.XX.*± 1°	DRA.	Can	PROJ.  CUSTOMER DRAWING	
		SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A


4	FPC 0.5mm间距—薄片	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡	2 PCS	
3	FPC 0.5mm间距—镀锡(半抄)	LCP/PPS	黑色	1 PCS	
2	FPC 0.5mm间距立板—PIN	PhosphorBronze T=0.20MM	镀锡/全金	N PCS	
1	FPC 0.5mm间距贴片—底座	LCP/PA46/PPS	米色	1 PCS	
序号	品 名	材料规格	电镀方式/颜色	使用数量	备 注



工作溫度 Working temperature: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$



適用FFC寸法
Applicable FFC



DIMENSION IN mm		厦门市辛译精密电子有限公司 Xiamen XinYi Xyeconn Electronics Co.,Ltd					
TOLERANCE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED							
.X±0.38	.X°±5°	APR. Alex	TITLE: FPC 0.5mm 0.5mm Pitch Connector (单)				
.XX±0.2	.X°±3°	CHK. Jack	DWG NO. XY-FPC-0.5-LT-NP				
.XXX±0.05	.XX°±1°	DRA. Can	PROJ. 		CUSTOMER DRAWING		
			SIZE A4	SCALE 1:1	SHEET 1/1	REV. A	

Part No	Pin	A	B	C
XY-FPC-0.5-LT-36P	36	17.50	23.70	18.56
XY-FPC-0.5-LT-37P	37	18.00	24.20	19.06
XY-FPC-0.5-LT-38P	38	18.50	24.70	19.56
XY-FPC-0.5-LT-39P	39	19.00	25.20	20.06
XY-FPC-0.5-LT-40P	40	19.50	25.70	20.56
XY-FPC-0.5-LT-41P	41	20.00	26.20	21.06
XY-FPC-0.5-LT-42P	42	20.50	26.70	21.56
XY-FPC-0.5-LT-43P	43	21.00	27.20	22.06
XY-FPC-0.5-LT-44P	44	21.50	27.70	22.56
XY-FPC-0.5-LT-45P	45	22.00	28.20	23.06
XY-FPC-0.5-LT-46P	46	22.50	28.70	23.56
XY-FPC-0.5-LT-47P	47	23.00	29.20	24.06
XY-FPC-0.5-LT-48P	48	23.50	29.70	24.56
XY-FPC-0.5-LT-49P	49	24.00	30.20	25.06
XY-FPC-0.5-LT-50P	50	24.50	30.70	25.56
XY-FPC-0.5-LT-51P	51	25.00	31.20	26.06
XY-FPC-0.5-LT-52P	52	25.50	31.70	26.56
XY-FPC-0.5-LT-53P	53	26.00	32.20	27.06
XY-FPC-0.5-LT-54P	54	26.50	32.70	27.56
XY-FPC-0.5-LT-55P	55	27.00	33.20	28.06
XY-FPC-0.5-LT-56P	56	27.50	33.70	28.56
XY-FPC-0.5-LT-57P	57	28.00	34.20	29.06
XY-FPC-0.5-LT-58P	58	28.50	34.70	29.56
XY-FPC-0.5-LT-59P	59	29.00	35.20	30.06
XY-FPC-0.5-LT-60P	60	29.50	35.70	30.56