







NO:1



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 100V, AC/DC。
4. 额定电流: 2.0A AC
5. 接触电阻: $\leq 40\text{m}\Omega$ 。
6. 绝缘电阻: $>500\text{M}\Omega$ 。
7. 耐电压: 500V AC/Minute

DC(AWG#24,0.D1.28mm MAX)




REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

序号 (NO.)	品名 (Name)	材质 (Material)
1	MX1.5 Pitch B型 卧式WTB嵌芯	PA9T UL94 V-0, 颜色:本色
2	MX1.5 Pitch B型 卧式WTB端子	铜合金/表面镀锡
3	MX1.5 Pitch B型 卧式WTB焊片	铜合金/表面镀锡

P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D
JXT-MX1.5-2PWT	2	7.30	4.40	1.50	5.90
JXT-MX1.5-3PWT	3	8.80	5.90	3.00	7.40
JXT-MX1.5-4PWT	4	10.30	7.40	4.50	8.90
JXT-MX1.5-5PWT	5	11.80	8.90	6.00	10.40
JXT-MX1.5-6PWT	6	13.30	10.40	7.50	11.90
JXT-MX1.5-7PWT	7	14.80	11.90	9.00	13.40
JXT-MX1.5-8PWT	8	16.30	13.40	10.50	14.90
JXT-MX1.5-9PWT	9	17.80	14.90	12.00	16.40
JXT-MX1.5-10PWT	10	19.30	16.40	13.50	17.90
JXT-MX1.5-11PWT	11	20.80	17.90	15.00	19.40
JXT-MX1.5-12PWT	12	22.30	19.40	16.50	20.90
JXT-MX1.5-13PWT	13	23.80	20.90	18.00	22.40
JXT-MX1.5-14PWT	14	25.30	22.40	19.50	23.90
JXT-MX1.5-15PWT	15	26.80	23.90	21.00	25.40

TOLERANCE		深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd			
X.X:±0.35	X.X':±3°	PART NO. JXT-MX1.5-NPWT	TITLE: MX1.5 Pitch B型 卧式 WTB		
X.XX:±0.25	X.XX':±2°				
X.XXX:±0.15					
UNITS	mm	DESIGN: Ethan	MANUFACTURE DWG		
MATERILA	— — —	CHED: Olvia			
FINISH	— — —	APPD: Ava		SCALE N:A	SHEET 1/2

REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN



TOLERANCE		 深圳聚兴泰电子科技有限公司 Shenzhen Juxingtai Electronic Technology Co., Ltd		
X.X:±0.35	X.X':±3°	PART NO. JXT-MX1.5-NPWT	TITLE: MX1.5 Pitch B型 卧式 WTB	
X.XX:±0.25	X.XX':±2°		MANUFACTURE DWG	
X.XXX:±0.15		DESIGN: Ethan	 SCALE N:A	
UNITS	mm	CHED: Olvia		
MATERILA	— — —	APPD: Ava		
FINISH	— — —			SHEET 2/2