




颜色: ■ 灰色

技术信息

适用于	适于WMB卷装标记牌
属性	弯角型

材料参数

颜色	灰色
重量	0.8 g
火灾荷载	0.023 MJ

商业数据

Product Group	2 (Terminal Block Accessories)
PU (SPU)	50 (25) 个
包装类型	盒
原产国	DE
GTIN	4017332578899
海关税号	39269097900

Product Classification

UNSPSC	39121703
eCl@ss 10.0	27-14-40-75
eCl@ss 9.0	27-14-40-75
ETIM 9.0	EC002248
ETIM 8.0	EC002248
ECCN	NO US CLASSIFICATION



环保产品合规性	
RoHS Compliance Status	Compliant,No Exemption

下载	
Environmental Product Compliance	
Compliance Search	
Environmental Product Compliance 209-144	

文档			
Bid Text			
209-144	19.02.2019	xml 2.58 KB	
209-144	03.03.2017	doc 23.00 KB	

CAD/CAE-Data	
CAD data	CAE data
2D/3D Models 209-144	WSCAD Universe 209-144

1 兼容产品
1.1 可选附件
1.1.1 标记
1.1.1.1 标记

 型号: 2009-115/000-012 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 橙色	 型号: 2009-115/000-017 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 浅绿色	 型号: 2009-115/000-007 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 灰色	 型号: 2009-115 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色
 型号: 2009-115/000-024 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 紫色	 型号: 2009-115/000-023 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 绿色	 型号: 2009-115/000-006 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 蓝色	 型号: 2009-115/000-002 WMB-Inline; 适于Smart Printer; 每卷1500个标记; 5－5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 黄色
 型号: 793-501/000-012 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 橙色	 型号: 793-501/000-017 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 浅绿色	 型号: 793-501/000-007 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 灰色	 型号: 793-501 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 白色
 型号: 793-501/000-024 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 紫色	 型号: 793-501/000-005 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 红色	 型号: 793-501/000-023 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 绿色	 型号: 793-501/000-006 WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 蓝色



1.1.1.1 标记



型号: 793-501/000-002
WMB标记卡; 详见卡片; not stretchable; 空白; 卡装式; 黄色



型号: 793-5501/000-014
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 棕色



型号: 793-5501/000-012
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 橙色



型号: 793-5501/000-017
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 浅绿色



型号: 793-5501/000-007
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 灰色



型号: 793-5501
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 白色



型号: 793-5501/000-024
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 紫色



型号: 793-5501/000-005
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 红色



型号: 793-5501/000-023
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 绿色




型号: 793-5501/000-006
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 蓝色



型号: 793-5501/000-002
WMB标记卡; 详见卡片; 用于接线端子厚度 5 – 17.5 mm; 5 – 5.2 mm可伸缩; 空白; 卡装式; 黄色

安装说明

应用



此组标记支架 (209-144) 可用于在狭窄的空间内对子组进行标记。它们可卡装到普通接线端子外壳上空闲的跨接器插孔上。使用万可WMB Multi标记系列进行标记。