




REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT	DATE
A		NEW	2011/10/31




RECOMMENDED PCB LAYOUT
TOTOLERANCE ±0.05

注解:

- 素材要求:**
 - 1.1 胶芯: LCP 30%GF, 防火等
 - 1.2 端子: C5191-H, T=0.15MM
 - 1.3 外壳: SUS201 1/2H, T=0.20MM
 - 电镀要求:**
 - 2.1 端子: 接触区镀金1U", 焊脚区域镀镍 锡100~120U", 全部区域电镀镍底 50U"。
 - 电气性能要求:**
 - 3.1 额定电流 1.0A. 额定电压 30V
 - 3.2 耐压交流电压最小100VAC.
 - 3.3 绝缘电阻最小100M 欧姆.
 - 3.4 接触电阻最大50毫欧.
 - 环境性能要求:**
 - 4.1 使用环境-30摄氏度~80摄氏度
 - 4.2 部件耐热焊接温度符合230摄氏度30 ~60秒, 260摄 氏度10秒要求.
- 5."△"为QC重点量测尺寸
6."⊗"为FAI量测尺寸
7.部件符合RHOS 2005/95/EC.

TABLE A:

规格	DIM A	DIM B	料号
H2.3	2.3	0.75	5001B-TF230-056



GENERAL TOLERANCE		DWG NO.			APPD:	WIND	Scale	1:1
X.±0.45	x.±5°	Title	2.3H TF CARD 简易式 带侦测PIN		CHKD:		UNIT	mm
.X±0.35	.x.±2°	Part NO.	5001B-TF230-056		DR:			
.XX±0.25	.xx.±1°				Date	2011/10/31		
.XXX±0.15	.xxx.±0.5°							
SHEET	1/1							

东莞市文章济美电子有限公司