


P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	DIM F
BX-FC05-FWK-H20-4P	4	6.30	2.57	1.50	0.70	4.10	4.10
BX-FC05-FWK-H20-5P	5	6.80	3.07	2.00	5.20	4.60	4.60
BX-FC05-FWK-H20-6P	6	7.30	3.57	2.50	5.70	5.10	5.10
BX-FC05-FWK-H20-7P	7	7.80	4.07	3.00	6.20	5.60	5.60
BX-FC05-FWK-H20-8P	8	8.30	4.57	3.50	6.70	6.10	6.10
BX-FC05-FWK-H20-9P	9	8.80	5.07	4.00	7.20	6.60	6.60
BX-FC05-FWK-H20-10P	10	9.30	5.57	4.50	7.70	7.10	7.10
BX-FC05-FWK-H20-11P	11	9.80	6.07	5.00	8.20	7.60	7.60
BX-FC05-FWK-H20-12P	12	10.30	6.57	5.50	8.70	8.10	8.10
BX-FC05-FWK-H20-13P	13	10.80	7.07	6.00	9.20	8.60	8.60
BX-FC05-FWK-H20-14P	14	11.30	7.57	6.50	9.70	9.10	9.10
BX-FC05-FWK-H20-15P	15	11.80	8.07	7.00	10.20	9.60	9.60
.....
BX-FC05-FWK-H20-76P	76	42.30	51.00	37.50	40.70	40.10	40.10
BX-FC05-FWK-H20-77P	77	42.80	51.50	38.00	41.20	40.60	40.60
BX-FC05-FWK-H20-78P	78	43.30	52.00	38.50	41.70	41.10	41.10
BX-FC05-FWK-H20-79P	79	43.80	52.50	39.00	42.20	41.60	41.60
BX-FC05-FWK-H20-80P	80	44.30	53.00	39.50	42.70	42.10	42.10

技术指标：

- 1.塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
 - 2.温度范围: -40°C~105°C.
 - 3.额定电流:0.5A
 - 4.额定电压:50V, AC.
 - 5.接触电阻:50mΩ MAX.
 - 6.绝缘电阻:500MΩ Min.
 - 7.耐电压:150V AC / 1Minute



序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	EMMA	料号 PART NO.	BX-FC05-FWK-H20-NP	版本 REV.	A
						X.±0.50	±1°						
1	0.5掀盖卧式带扣胶芯(H=2.0)	LCP UL94V-0 本色				X.±0.50	±1°	审核 CHECK	EVA	客户料号 CUTM.NO.	0.5 Pitch掀盖卧式下接带扣(H=2.0)	页次 SHEET	1/1
2	0.5掀盖卧式带扣后盖(H=2.0)	LCP UL94V-0 黑色				X.±0.20		核准 APPROVAL					
3	0.5掀盖卧式带扣端子(H=2.0)	铜合金/表面镀金				.XX±0.10		核准 APPROVAL	JADE				
4	0.5掀盖卧式带扣焊片(H=2.0)	铜合金/表面镀锡						单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1		

Bossie (博锡)