










技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-25^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$.
3. 额定电压: 50V /DC
4. 额定电流: 0.5A /AC
5. 接触电阻: $\leq 0.03\Omega$.
6. 绝缘电阻: $\geq 100M\Omega$



P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C
ZX-FC05-FWK-H22-5P	5	2.00	7.50	4.40
ZX-FC05-FWK-H22-6P	6	2.50	8.00	4.90
ZX-FC05-FWK-H22-7P	7	3.00	8.50	5.40
ZX-FC05-FWK-H22-8P	8	3.50	9.00	5.90
ZX-FC05-FWK-H22-9P	9	4.00	9.50	6.40
ZX-FC05-FWK-H22-10P	10	4.50	10.00	6.90
ZX-FC05-FWK-H22-11P	11	5.00	10.50	7.40
ZX-FC05-FWK-H22-12P	12	5.50	11.00	7.90
ZX-FC05-FWK-H22-13P	13	6.00	11.50	8.40
ZX-FC05-FWK-H22-14P	14	6.50	12.00	8.90
ZX-FC05-FWK-H22-15P	15	7.00	12.50	9.40
ZX-FC05-FWK-H22-16P	16	7.50	13.00	9.90
.....				
ZX-FC05-FWK-H22-47P	47	23.00	28.50	25.40
ZX-FC05-FWK-H22-48P	48	23.50	29.00	25.90
ZX-FC05-FWK-H22-49P	49	24.00	29.50	26.40
ZX-FC05-FWK-H22-50P	50	24.50	30.00	26.90
ZX-FC05-FWK-H22-51P	51	25.00	30.50	27.40

序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE		料号 PART NO.	ZX-FC05-FWK-H22-NP	版本 REV.	A
1	0.5掀盖带胶芯(H2.2)	LCP UL94V-0 本色				X.:±0.50	±1°	审核 CHECK	LEO		品名 TITLE	0.5 pin 0.5 Pitch 掀盖式连接器(H=2.2)	页次 SHEET	1/1
2	0.5掀盖带端子(H2.2)	磷铜/表面镀锡				X.X:±0.20		核准 APPROVAL	JOHN		客户料号 CUTM.NO.			
3	0.5掀盖带后盖(H2.2)	LCP UL94V-0 黑色				X.XX:±0.10		单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子(深圳)有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.		
4	0.5掀盖带焊片(H2.2)	磷铜/表面镀锡												

