





1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围:  $-25^{\circ}\text{C}\sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 50V, AC/DC (=等效)。
4. 接触电阻:  $50\text{m}\Omega$ 。
5. 绝缘电阻:  $\geq 500\text{M}\Omega$ 。
6. 耐压:  $150\text{V AC/Minute}$



| P/N                 | PIN   | DIM A | DIM B | DIM C | DIM D |
|---------------------|-------|-------|-------|-------|-------|
| BX-FC05-FLK-H52-5P  | 5     | 6.70  | 2.00  | 4.00  | 4.45  |
| BX-FC05-FLK-H52-6P  | 6     | 7.20  | 2.50  | 4.50  | 4.95  |
| BX-FC05-FLK-H52-7P  | 7     | 7.70  | 3.00  | 5.00  | 5.45  |
| BX-FC05-FLK-H52-8P  | 8     | 8.20  | 3.50  | 5.50  | 5.95  |
| BX-FC05-FLK-H52-9P  | 9     | 8.70  | 4.00  | 6.00  | 6.45  |
| BX-FC05-FLK-H52-10P | 10    | 9.20  | 4.50  | 6.50  | 6.95  |
| BX-FC05-FLK-H52-11P | 11    | 9.70  | 5.00  | 7.00  | 7.45  |
| BX-FC05-FLK-H52-12P | 12    | 10.20 | 5.50  | 7.50  | 7.95  |
| BX-FC05-FLK-H52-13P | 13    | 10.70 | 6.00  | 8.00  | 8.45  |
| BX-FC05-FLK-H52-14P | 14    | 11.20 | 6.50  | 8.50  | 8.95  |
| BX-FC05-FLK-H52-15P | 15    | 11.70 | 7.00  | 9.00  | 9.45  |
| BX-FC05-FLK-H52-16P | 16    | 12.20 | 7.50  | 9.50  | 9.95  |
| .....               | ..... | ..... | ..... | ..... | ..... |
| BX-FC05-FLK-H52-66P | 66    | 37.20 | 32.50 | 34.50 | 34.95 |
| BX-FC05-FLK-H52-67P | 67    | 37.70 | 33.00 | 35.00 | 35.45 |
| BX-FC05-FLK-H52-68P | 68    | 38.20 | 33.50 | 35.50 | 35.95 |
| BX-FC05-FLK-H52-69P | 69    | 38.70 | 34.00 | 36.00 | 36.45 |
| BX-FC05-FLK-H52-70P | 70    | 39.20 | 34.50 | 36.50 | 36.95 |

| 序号 | 品名               | 材质             | 制图<br>DRAWN | 变更内容<br>DESCRIPTION | 日期<br>DATE | GENERAL TOLERANCE |                 | 制图<br>DRAWING  | EMMA |             |     | 料号<br>PART NO.                                                                                           | BX-FC05-FLK-H52-NP       |   | 版本<br>REV.  | A   |  |
|----|------------------|----------------|-------------|---------------------|------------|-------------------|-----------------|----------------|------|-------------|-----|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|---|-------------|-----|--|
| 1  | 0.5掀盖立式嵌芯(H=5.2) | LCP UL94V-0 本色 |             |                     |            | X $\pm$ 0.50      | $\pm 1^{\circ}$ | 审核             | EVA  |             |     | 品名<br>TITLE                                                                                              | 0.5 Pitch掀盖立式带扣正牌(H=5.2) |   | 页次<br>SHEET | 1/1 |  |
| 2  | 0.5掀盖立式后盖(H=5.2) | LCP UL94V-0 黑色 |             |                     |            | .X $\pm$ 0.20     |                 | CHECK          | JADE |             |     | 客户料号<br>CUTM.NO.                                                                                         |                          |   |             |     |  |
| 3  | 0.5掀盖立式端子(H=5.2) | 铜合金/表面镀金       |             |                     |            | .XX $\pm$ 0.10    |                 | 批准<br>APPROVAL |      |             |     |  <b>Bossie (博锡)</b> |                          |   |             |     |  |
| 4  | 0.5掀盖立式焊片(H=5.2) | 铜合金/表面镀锡       |             |                     |            |                   |                 | 单位<br>UNITS    | MM   | 比例<br>SCALE | 1:1 |                                                                                                          |                          |   |             |     |  |
| 1  |                  | 2              |             | 3                   |            | 4                 |                 | 5              |      | 6           |     | 7                                                                                                        |                          | 8 |             | 9   |  |