







NOTES:

1.MECHANICAL:MATING FORCE: 5-20N .

UNMATING FORCE: 8-20N .

DURABILITY: 10000 CYCLES MIN.

2.ELECTRICAL:

CURRENT: 5.0A MAX

VOLTAGE: 20V MAX

WITHSTANDING VOLTAGE: 100V AC

CONTACT RESISTANCE: 40 mΩ MAX INITIAL;

50 mΩ MAX AFTER 10000 CYCLES




3.ENVIRONMENTAL:

OPERATING TEMPERATURE RANGE -30°C ~ +80°C

4.Salt Spray:24H


A1	GND	B12	GND
A2	-	B11	-
A3	-	B10	-
A4	VBUS	B9	VBUS
A5	CC1	B8	SBU2
A6	DP1	B7	DN2
A7	DN1	B6	DP2
A8	SBU1	B5	CC2
A9	VBUS	B4	VBUS
A10	-	B3	-
A11	-	B2	-
A12	GND	B1	GND

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-TYPE-C-520	版本 REV.	A
			X.:±0.50	X.:±5°	审核 CHECK	LEO			品名 TITLE	Type-C 16Pin 板贴型 L=8.35	页次 SHEET	1/1
			X.X:±0.35	X.X:±3°	核准 APPROVAL	JOHN			客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX:±0.25	X.XX:±2.5°	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			





ADHESIVE TAPE

PULL OUT DIRECTION



1000PCS/每卷



10卷/每箱

制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE LEO JOHN			料号 PART NO.	ZX-TYPE-C-520	版本 REV.	A
			X.:±0.50	X.:±5°					品名 TITLE	Type-C 16Pin 板上型 L=8.35	页次 SHEET	1/1
			X.X:±0.35	X.X:±3°					客户料号 CUTM.NO.			
			X.XX:±0.25	X.XX:±2.5°					核准 APPROVAL			
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			