





技术要求:

- 1.表面不能有明显外观问题.
- 2.先打铜底0.5—1um,镀镍2—2.5um,镀哑锡3—5um.
- 3.额定电流:60A
- 4.螺纹扭矩:13 lbf.in
- 5.材质:H62



PCB.WELDING DRAWING (TOLERANCE:±0.05)



制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-T5-004	版本 REV.	A
			.X:±0.30	X.:±5°					品名 TITLE	PCB SOLDERING TERMINAL	页次 SHEET	1/1
			.XX:±0.25	X.X:±1°					客户料号 CUTM.NO.			
			.XXX:±0.15						兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.			
					审核 CHECK	LEO						
					核准 APPROVAL	JOHN						
					单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1				