









P/N	PIN	DIM A	DIM B	DIM C	DIM D	DIM E	DIM F
ZX-FC05-FWK-H20-4P	4	6.30	2.57	1.50	0.70	4.10	4.10
ZX-FC05-FWK-H20-5P	5	6.80	3.07	2.00	5.20	4.60	4.60
ZX-FC05-FWK-H20-6P	6	7.30	3.57	2.50	5.70	5.10	5.10
ZX-FC05-FWK-H20-7P	7	7.80	4.07	3.00	6.20	5.60	5.60
ZX-FC05-FWK-H20-8P	8	8.30	4.57	3.50	6.70	6.10	6.10
ZX-FC05-FWK-H20-9P	9	8.80	5.07	4.00	7.20	6.60	6.60
ZX-FC05-FWK-H20-10P	10	9.30	5.57	4.50	7.70	7.10	7.10
ZX-FC05-FWK-H20-11P	11	9.80	6.07	5.00	8.20	7.60	7.60
ZX-FC05-FWK-H20-12P	12	10.30	6.57	5.50	8.70	8.10	8.10
ZX-FC05-FWK-H20-13P	13	10.80	7.07	6.00	9.20	8.60	8.60
ZX-FC05-FWK-H20-14P	14	11.30	7.57	6.50	9.70	9.10	9.10
ZX-FC05-FWK-H20-15P	15	11.80	8.07	7.00	10.20	9.60	9.60
.....							
ZX-FC05-FWK-H20-76P	76	42.30	51.00	37.50	40.70	40.10	40.10
ZX-FC05-FWK-H20-77P	77	42.80	51.50	38.00	41.20	40.60	40.60
ZX-FC05-FWK-H20-78P	78	43.30	52.00	38.50	41.70	41.10	41.10
ZX-FC05-FWK-H20-79P	79	43.80	52.50	39.00	42.20	41.60	41.60
ZX-FC05-FWK-H20-80P	80	44.30	53.00	39.50	42.70	42.10	42.10

技术指标:

1. 塑件表面应光滑、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围： $-40^{\circ}\text{C}\sim 105^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电流：0.5A
4. 额定电压：50V, AC.
5. 接触电阻：50m Ω MAX.
6. 绝缘电阻：500M Ω Min.
7. 耐电压：150V AC/1Minute



序号	品名	材质	制图 DRAWN	变更内容 DESCRIPTION	日期 DATE	GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	ROSE			料号 PART NO.	ZX-FC05-FWK-H20-NP		版本 REV.	A
1	0.5掀盖卧式带扣胶芯(H=2.0)	LCP UL94V-0 本色				X.:±0.50	±1°	审核	LEO			品名 TITLE	0.5 Pitch掀盖卧式下接带扣(H=2.0)		页次 SHEET	1/1
2	0.5掀盖卧式带扣后盖(H=2.0)	LCP UL94V-0 黑色				X.X:±0.20		CHECK				客户料号 CUTM.NO.				
3	0.5掀盖卧式带扣端子(H=2.0)	铜合金/表面镀金				X.XX:±0.10		核准 APPROVAL	JOHN			 兆星精密电子（深圳）有限公司 ShenZhen ZhaoXing Precision electronics Co., Ltd.				
4	0.5掀盖卧式带扣焊片(H=2.0)	铜合金/表面镀锡						单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1					