

A

B

C

D

E

F

G

A

B





C

D

E

F

G



RECOMMEND P. C. B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ± 0.05 (TOP VIEW)

标 记 MARK			尺寸编号/变更内容 DIM NO/DEFINITION			修 改 REVISE			日 期 DATE			精 准 APPROVE		
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	—	—	11	12.70	13.97	21	25.40	26.67	31	38.10	39.37			
2	1.27	2.54	12	13.97	15.24	22	26.67	27.94	32	39.37	40.64			
3	2.54	3.81	13	15.24	16.51	23	27.94	29.21	33	40.64	41.91			
4	3.81	5.08	14	16.51	17.78	24	29.21	30.48	34	41.91	43.18			
5	5.08	6.35	15	17.78	19.05	25	30.48	31.75	35	43.18	44.45			
6	6.35	7.62	16	19.05	20.32	26	31.75	33.02	36	44.45	45.72			
7	7.62	8.89	17	20.32	21.59	27	33.02	34.29	37	45.72	46.99			
8	8.89	10.16	18	21.59	22.86	28	34.29	35.56	38	46.99	48.26			
9	10.16	11.43	19	22.86	24.13	29	35.56	36.83	39	48.26	49.53			
10	11.43	12.70	20	24.13	25.40	30	36.83	38.10	40	49.53	50.80			

SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.0 Amps

Withstanding Voltage: AC 500V

Insulation Resistance: 1000M Ω MinContact Resistance: 20m Ω Max

Operation Temperature: -40°C to +105°C

Insulator Material: Polyester

Contact Material: Brass

Standard: PA9T

Contact Plating: Gold Flash

Max. Processing Temp: 200°C for 30-60 seconds
(255°C for 5 seconds)

尺寸对列表

PA	PB	PC	L	H
3.0	1.0	1.8	5.8	1.0

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA9T	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司			品 名	排针	
				TITLE		
				料 号	HC-PZ127-5.8L-2x10P	
				PART NO		
一般公差 TOLERANCE			比 列 SCALE	1 : 1		
X :±0.30 X° :±5°			单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
X.X :±0.25 X.X° :±1°			张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
X.XX :±0.20 X.XX° :±0.5°			版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮
						