








标记
MARKECN编号/变更内容
ECN NO/DEFINITION修改
REVISE日期
DATE核准
APPROVE

PIN 数	A±0.15	B±0.15	C±0.15
13P	21.35	18.25	15.00
14P	22.60	19.50	16.25
15P	23.85	20.75	17.50
16P	25.10	22.00	18.75



Specifications:

Rated Voltage : 125V AC/DC

Rated Current : 1A AC,DC

Withstand Voltage : 200V AC/minute

Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)

Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)

Storage Temperature Range: -40°C~+85°C;

Operation Temperature Range: -25°C~+70°C;

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注



深圳市虹成电子有限公司

品名 TITLE	针座
料号 PART NO	HCZZ0015-13

UNLESS OTHERWISE,
GENERAL TOLERANCE:X. xxx ±0.05
X. xx ±0.15
X. x ±0.25

ANGULAR:

X. xx° ±1°
X. x° ±3°
X. ° ±5°比例
SCALE

1:1

单位
UNIT

MM

张数
PART NO

1 OF 1

版本
REV

A

制图
DRAW

AhYe

审核
CHECKED

夏操云

批准
APPROVE

赵亮亮

