








7	8	9
标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO./DEFINITION	修改 REVISE
		日期 DATE
		核准 APPROVE

PIN 数	A±0.15	B±0.15	C±0.15
12P	21.35	18.25	15.00
14P	22.60	19.50	16.25
15P	23.85	20.75	17.50
16P	25.10	22.00	18.75



Specifications:  
 Rated Voltage : 125V AC/DC  
 Rated Current : 1A AC,DC  
 Withstand Voltage : 200V AC/minute  
 Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)  
 Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)  
 Storage Temperature Range: -40°C~+85°C;  
 Operation Temperature Range: -25°C~+70°C;

2	插针	铜	镀镍锡	
1	底座	LCP	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	针座
			料号 PART NO	HCZZ0015-14
UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE:		比列 SCALE	1:1	
X. xxx ±0.05	X. xx ±0.15	单位 UNIT	MM	制图 DRAW
X. x ±0.25		张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED
ANGULAR: X. xx° ±1° X. x° ±3° X. ° ±5°		版本 REV	A	批准 APPROVE
				夏操云 赵亮亮

