

A

B

C

D

E

F

G

A

B





C

D

E

F

G



RECOMMEND P. C. B LAYOUT
PCB TOLERANCE: ± 0.05 (TOP VIEW)

标 记 MARK		ECN编号/变更内容 ECN NO/DEFINITION				修 改 REVISE		日 期 DATE		精 准 APPROVE	
PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B	PIN	DIM A	DIM B
1	—	—	11	12.70	13.97	21	25.40	26.67	31	38.10	39.37
2	1.27	2.54	12	13.97	15.24	22	26.67	27.94	32	39.37	40.64
3	2.54	3.81	13	15.24	16.51	23	27.94	29.21	33	40.64	41.91
4	3.81	5.08	14	16.51	17.78	24	29.21	30.48	34	41.91	43.18
5	5.08	6.35	15	17.78	19.05	25	30.48	31.75	35	43.18	44.45
6	6.35	7.62	16	19.05	20.32	26	31.75	33.02	36	44.45	45.72
7	7.62	8.89	17	20.32	21.59	27	33.02	34.29	37	45.72	46.99
8	8.89	10.16	18	21.59	22.86	28	34.29	35.56	38	46.99	48.26
9	10.16	11.43	19	22.86	24.13	29	35.56	36.83	39	48.26	49.53
10	11.43	12.70	20	24.13	25.40	30	36.83	38.10	40	49.53	50.80


SPECIFICATIONS

Current Rating: 1.0 Amps
Withstanding Voltage: AC 500V
Insulation Resistance: 1000M Ω Min
Contact Resistance: 20m Ω Max
Operation Temperature: -40°C to $+105^{\circ}\text{C}$
Insulator Material: Polyester
Contact Material: Brass
Standard: PA9T
Contact Plating: Gold Flash
Max. Processing Temp: 200°C for 30–60 seconds
(255°C for 5 seconds)

尺寸对列表

PA	PB	PC	L	H
3.9	1.0	2.3	7.2	1.0

2	接触	铜	镀金	
1	基座	PA9T	黑色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品 名 TITLE	排针	
			料 号 PART NO	HC-PZ127-7.2L-1x4PZ	
一般公差 TOLERANCE		比 列 SCALE	1:1		
X : ± 0.30	X° : $\pm 5^{\circ}$	单 位 UNIT	MM	制 图 DRAW	AhYe
X.X : ± 0.25	X.X° : $\pm 1^{\circ}$	张 数 PART NO	1 OF 1	审 核 CHECKED	夏操云
X.XX : ± 0.20	X.XX° : $\pm 0.5^{\circ}$	版 本 REV	A	批 准 APPROVE	赵亮亮

