








7	8	9
标记 MARK	ECN编号/变更内容 ECN NO./DEFINITION	修改 REVISE
		日期 DATE
		核准 APPROVE

PIN 数	A±0.1	B±0.1	C±0.1
2P	7.60	4.50	1.25
3P	8.85	5.75	2.50
4P	10.10	7.00	3.75
5P	11.35	8.25	5.00
6P	12.60	9.50	6.25



Specifications:

Rated Voltage : 125V AC/DC

Rated Current : 1A AC,DC

Withstand Voltage : 200V AC/minute

Contact Resistance : 50mΩ(MAX.)

Insulation Resistance : 100MΩ(MIN.)

Storage Temperature Range: -40°C~+85°C;

Operation Temperature Range: -25°C~+70°C;

2	插针	铜	镀镍锡	
1	基座	LCP	米色	
序号	品名	材质	电镀/颜色	备注

	深圳市虹成电子有限公司		品名 TITLE	针座
			料号 PART NO	HCZZ0015-5

UNLESS OTHERWISE, GENERAL TOLERANCE:	比列 SCALE	1:1		
X. xxx ±0.05 X. xx ±0.15 X. x ±0.25	单位 UNIT	MM	制图 DRAW	AhYe
ANGULAR: X. xx* ±1° X. x* ±3° X. ° ±5°	张数 PART NO	1 OF 1	审核 CHECKED	夏操云
	版本 REV	A	批准 APPROVE	赵亮亮

