



技术指标:

1. 塑件表面应光洁、无毛边、无明显收缩、缺陷、裂纹等现象。
2. 温度范围: $-40^{\circ}\text{C} \sim 85^{\circ}\text{C}$ 。
3. 额定电压: 125V, AC/DC。
4. 接触电阻: $\leq 0.02\Omega$ 。
5. 绝缘电阻: $\geq 100\text{M}\Omega$ 。
6. 额定电流:

适用电线型号: a. AWG#28: 2.5A (per pin)
 b. AWG#30: 1.0A (per pin)
 c. AWG#32: 0.8A (per pin)

CKT	DIM A	DIM B	DIM C
2	1.25	3.87	7.65
3	2.50	5.12	8.90
4	3.75	6.37	10.15
5	5.00	7.62	11.40
6	6.25	8.87	12.65
7	7.50	10.12	13.90
8	8.75	11.37	15.15
9	10.00	12.62	16.40
10	11.25	13.87	17.65
11	12.50	15.12	18.90
12	13.75	16.37	20.15
13	15.00	17.62	21.40
14	16.25	18.87	22.65
15	17.50	20.12	23.90
16	18.75	21.37	25.15
17	20.00	22.62	26.40
18	21.25	23.87	27.65
19	22.50	25.12	28.90
20	23.75	26.37	30.15

H	3	1. 25T-4卧式焊片	铜合金/表面镀金 表面镀锡		DRAWING: feng yi min	GENERAL TOLERANCE X: ± 0.25 X': $\pm 2^{\circ}$ X: ± 0.2 X': $\pm 1^{\circ}$.XX: ± 0.15 .XX': $\pm 0.5^{\circ}$.XXX: ± 0.1 .XXX': $\pm 0.5^{\circ}$		东莞市高钺达电子科技有限公司		
	2	1. 25T-4卧式端子	铜合金/表面镀金 表面镀锡		CHECKED:	UNIT: MM	PROJECTION:			
	1	1. 25T-4卧式胶芯	PA9T UL94V-0	米白色	APPROVAL:	SCALE: 1/1		PART NO: 7800-XXF4-TG	REV: 1.0	
	NO.	品名	材质	镀层/颜色		SHEET: 1/1		DRAWING	SIZE: A4	