

东莞市高钺达电子有限公司

DONGGUAN GYUEDA ELECTRONICS CO.,LTD

承 认 书 SPECIFICATION FOR APPROVAL

Customer : _____

Description : _____
PHB2.0双排立贴带扣双头带焊片

Part No. : _____
7700-08S3-TL

Customer P/N : _____

高钺达电子有限公司		客 户	
工程 承 认 章		工程 承 认 章	
品 管 承 认 章		品 管 承 认 章	

TAIWAN FACTORY: 協昌精密工業股份有限公司

ADD: NO.95 Twopart Southharbour road, Taipei, Taiwan. CHINA 地址:

中国臺灣台北市南港路二段 95 號

TEL: 02-27884666 FAX: 02-26535492








<http://www.dggyd.com/>

CHINA FACTORY: 东莞市高钺达电子科技有限公司

地址: 东莞市大岭山镇莞长路大岭山段110号2号楼701室

TEL: 15342227750

E-mail: xiayan@dggyd.com



PCB LAYOUT

SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 250V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: $-25^{\circ}\text{C} \sim +85^{\circ}\text{C}$
- 4、Contact Resistance: $20\text{m}\Omega$ Max
- 5、Insulation Resistance: $1000\text{M}\Omega$ Min
- 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated

编 号	尺寸 (mm)			
	A	B	C	D
-2*02AB1	2.00	6.00	3.00	4.90
-2*03AB1	4.00	8.00	3.00	6.90
-2*04AB1	6.00	10.00	3.00	8.90
-2*05AB1	8.00	12.00	5.00	10.90
-2*06AB1	10.00	14.00	7.00	12.90
-2*07AB1	12.00	16.00	9.00	14.90
-2*08AB1	14.00	18.00	11.00	16.90
-2*09AB1	16.00	20.00	13.00	18.90
-2*10AB1	18.00	22.00	15.00	20.90
-2*11AB1	20.00	24.00	17.00	22.90
-2*12AB1	22.00	26.00	19.00	24.90
-2*13AB1	24.00	28.00	21.00	26.90
-2*14AB1	26.00	30.00	23.00	28.90
-2*15AB1	28.00	32.00	25.00	30.90
-2*16AB1	30.00	34.00	27.00	32.90
-2*17AB1	32.00	36.00	29.00	34.90
-2*18AB1	34.00	38.00	31.00	36.90
-2*19AB1	36.00	40.00	33.00	38.90
-2*20AB1	38.00	42.00	35.00	40.90

GENERL TOLERANCE		制 图 DRAWING	姚 勇 2025、07、28		料 号 PART NO.	7700-08S3-TL	版 本 REV.	A	
X.±0.25	X.±2°	审 核 CHECK 核 准 APPROVAL	钱岳生 2025、07、29		品 名 TITLE	PHB立贴 WAFER SMT TYPE		页 次 SHEET	1/1
.X±0.20	.X±1°		张 名 2025、07、30		客户料号 CUTM. NO.				
.XX±0.15	.XX±0.5°								
.XXX±0.10	.XXX±0.5°		单 位 UNITS	MM	比 例 SCALE	1:1			