

A		B		C		D		E		
序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注	REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE
1	1	胶壳	WF-1D254B4P	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm				
	2	端子	WF-1C254B	4	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连				
2	3	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
	4	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
	5	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				
	6	线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;				

技术要求:

1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;

1.2 线材印字清晰,无破损划伤;

1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;

1.4 线材两端100%导通,无短/断路

1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行

1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

3(红)

4(黑)

5(黄)

6(白)

1-2

200±5

3±0.5

剥线浸锡

可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD				BXCONN®	
DIM.		TOL.				TITLE: Terminal wiring	
0~100		±2mm				DWG. NO.: XHB4P-24AWG-200-A1T	
100~200		±3mm				CHECKED: MAX	
200~300		±5mm				PART NO.: XHB4P-24AWG-200-A1T	
GENERAL ANGLE:		±5°				DRAWN: ELLA	
X°:		±3°				APPROVED: WILL	
X.X°:		±1°				UNIT: mm	
						SCALE: none	
						SHEET: 1 of 1	
						DWG. SIZE: A4	
						LAYER: bxconn	

WWW.BXCONN.COM

东莞市宝讯精密技术有限公司

ARTICLE: BX-CN-001-A