


A		B		C		D		E		
序号	线材名称	材料规格(符合ROHS)	用量	单位	备注	REV.	DESCRIPTION	ECN NO.	NAME	DATE
1	1 胶壳	WF-1D254A6P	1	pcs	打端剥皮:2.0-2.5mm					
	2 端子	WF-1C254A	6	pcs	按照图中线序方向打端和插壳,端子与胶壳连					
	3 线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 红色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
2	4 线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黑色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
	5 线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 黄色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
	6 线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 白色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
	7 线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 蓝色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					
	8 线材	UL1007 24# OD1.4mm 11*0.16TS 绿色	200	mm	裁线长度:见材料表,裁线公差±2mm;					

3

4

5



技术要求:

1.1 端子铆接牢固,无松动,脱落现象;

1.2 线材印字清晰,无破损划伤;

1.3 端子与线材拉力值:≥2.5kg;

1.4 线材两端100%导通,无短/断路

1.5 外观要求按品质管理部检验标准执行

1.6 包装要求按包装作业指引或者客户制定包装要求

可定制:线长、颜色、顺序、单双头、同/反向、裸铜长度...

GENERAL TOLERANCE		DONGGUAN BAOXUN PRECISION TECHNOLOGY CO., LTD			BXCONN [®]	
DIM.		TOL.		TITLE: Terminal wiring		
0~100		±2mm		DWG. NO.: XH6P-24AWG-200-A1T		CHECKED: MAX
100~200		±3mm		PART NO.: XH6P-24AWG-200-A1T		DRAWN: ELLA
200~300		±5mm		UNIT: mm		APPROVED: WILL
GENERAL ANGLE:		X°: ±5°		SCALE: none	SHEET: 1 of 1	
X.X°: ±3°		X.XX°: ±1°		DWG. SIZE: A4	LAYER: bxconn	