





4 Pin 以上



CIRCUIT NO.1



2~3 Pin



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 1A AC, DC
- 2、Voltage Rating: 125V AC, DC
- 3、Temperatuer Range: -25℃~ +85℃
- 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
- 5、Insulation Resistance: 100mΩ Min
- 6、Withstanding Voltang: 500V AC/minute
- 7、Material: Wafer LCP UL94V-0 Phosphor Bronze Tin-plated

Circuit	Part NO.	Dimensions mm		
		A	B	C
2	HC-1.25-2A-LCP-05	1.25	4.25	3.05
3	HC-1.25-3A-LCP-05	2.50	5.50	4.30
4	HC-1.25-4A-LCP-05	3.75	6.75	5.55
5	HC-1.25-5A-LCP-05	5.00	8.00	6.80
6	HC-1.25-6A-LCP-05	6.25	9.25	8.05
7	HC-1.25-7A-LCP-05	7.50	10.50	9.30
8	HC-1.25-8A-LCP-05	8.75	11.75	10.55
9	HC-1.25-9A-LCP-05	10.00	13.00	11.80
10	HC-1.25-10A-LCP-05	11.25	14.25	13.05
11	HC-1.25-11A-LCP-05	12.50	15.50	14.30
12	HC-1.25-12A-LCP-05	13.75	16.75	15.55
13	HC-1.25-13A-LCP-05	15.00	18.00	16.80
14	HC-1.25-14A-LCP-05	16.25	19.25	18.05
15	HC-1.25-15A-LCP-05	17.50	20.50	19.30
16	HC-1.25-16A-LCP-05	18.75	21.75	20.55

Ordering Information

HC-1.25 - N*** - LCP - * - 05

Pin
Type
N=孔距
M=材料
A=镀层材料

Colour
R=本色
B=蓝色
G=绿色
Y=黄色
W=白色
P=紫色
V=银色
S=棕色

			GENEERL TOLERANCE	制图 DRAWING			
			DIM TOL	审核 CHECK			
			X.X ±0.30	批准 APPROVAL			
			X.XX ±0.20	比例 SCALE			
			X.XXX ±0.10	投影 Projection			
			Angle ±3.0°				
1	初版发行						
序号 No.	变更内容 MODIFY CONTENT	日期 MODIFY DATE					

深圳市华灿天禄电子有限公司 ShenzhenhuacantianluELECTRONICS CO., LTD			
产品名称 TITLE	1.25 单排 直针	版本 REV.	A
产品料号 PART NO.	HC-1.25-NA-LCP-05	单位 UNITS	mm
材料 MATERIAL		页次 SHEET	1/1