

东莞市高铖达电子有限公司

DONGGUAN GYUEDA ELECTRONICS CO.,LTD

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

Customer : _____

Description : WAF2.0卧贴带扣PEA型

Part No. : 7700-03E4-TG

Customer P/N : _____

高铖达电子有限公司		客 户	
工程承认章		工程承认章	
品管承认章		品管承认章	

TAIWAN FACTORY: 協昌精密工業股份有限公司

ADD: NO. 95 Twopart Southharbour road, Tai bei , Tai wan. CHINA 地址:

中国臺灣台北市南港路二段 95 號

TEL: 02-27884666 FAX : 02-26535492

<http://www.dggyd.com/>




CHINA FACTORY: 东莞市高铖达电子科技有限公司

地址: 东莞市大岭山镇莞长路大岭山段110号2号楼701室


TEL: 15342227750

E-mail:xiayan@dggyd.com

版本 REV.	日期 DATE	ECN NO.	变更内容 DESCRIPTION	制图 DRAWN



PCB LAYOUT



SPECIFICATIONS

- 1、Current Rating: 3A AC, DC
 - 2、Voltage Rating: 300V AC, DC
 - 3、Temperatuer Range: -25°C~+85°C
 - 4、Contact Resistance: 20mΩ Max
 - 5、Insulation Resistance: 1000MΩ Min
 - 6、Withstanding Voltang: 800V AC/minute
 - 7、Material:Wafer Nylon6T, UL94V-0
PIN Brass Tin-plated
Solder tab Brass Tin-plated

编 号	尺寸 (mm)	
	A	B
A2021-1-02AWB	2.00	8.00
A2021-1-03AWB	4.00	10.00
A2021-1-04AWB	6.00	12.00
A2021-1-05AWB	8.00	14.00
A2021-1-06AWB	10.00	16.00
A2021-1-07AWB	12.00	18.00
A2021-1-08AWB	14.00	20.00
A2021-1-09AWB	16.00	22.00
A2021-1-10AWB	18.00	24.00
A2021-1-11AWB	20.00	26.00
A2021-1-12AWB	22.00	28.00
A2021-1-15AWB	28.00	34.00

GENERAL TOLERANCE		制图 DRAWING	2014、07、01			料号 PART NO	7700-03E4-TG		版本 REV.	A
X. ± 0.25	X. $\pm 2^*$					品名 TITLE	PAE卧贴 WAFER-SMT TYPE		页次 SHEET	
X. ± 0.20	X. $\pm 1^*$	审核 CHECK	2014、07、03			客户料号 CUTM NO			1/1	
.XX ± 0.15	.XX $\pm 0.5^*$		核准 APPROVAL	2014、07、05						
.XXX ± 0.10	.XXX $\pm 0.5^*$	单位 UNITS	MM	比例 SCALE	1:1	东莞市高铖达电子科技有限公司				

东莞市高铖达电子科技有限公司